

Product sheet

DECODER RELES FERMAX MEET 10 SALIDAS

Brand: FERMAX

Reference: FERMAX 1616



EEI DECODER DE RELES MEET FERMAX 10 SALIDAS es un dispositivo usado para: Control de relés para monitores MEET. Los usuarios pueden activar hasta 8 dispositivos (luces, riego, etc.) desde el propio monitor. El modulo se instala directamente en el monitor. Como parte del sistema de Control de Ascensores. En este caso, el modulo es conectado a la PLACA del bloque donde estan los ascensores a controlar. CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES Control de ascensores: El decoder de relés MEET Fermax de 10 salidas genera los contactos secos para las activaciones requeridas en un control de ascensores. Cada uno de los contactos NO/NC de las salidas de relé es asignado a una planta, con un máximo de 32 plantas. Se requiere un módulo Ref. 9645 asociado. Las insrucciones de este módulo son transmitidas a los decoder de relés via MODBUS, utilizando un bus de 2 cables, como medio físico. Control de relés: Cualquier característica especial del área residencial que pueda ser controlada por un contacto seco puede ser administrada por módulos de relé MEET, conectados directamente al monitor correspondiente. La activación de cada uno de los relés se realiza directamente desde la pantalla del monitor, y consiste en una activación temporizada, ajustable entre 1 y 120 segundos.

[View product online](#)

Description

Alimentación: 7-24 VCC En reposo: 0,28 W Activo: 5,46 W Connectividad: RS-485 Modbus 10 salidas de relé: COM/NO/NC Operativa: 10 contactos de relé 24V/10A LED's de comprobación Watchdog incorporado Características ambientales: Temperatura de funcionamiento: -40o C, +55o C Homedad relativa: 10 - 95% (sin condensación) IP: 51 Características mecánicas: 145 x 90 x 40 mm Montaje sobre Carril DIN estandard de 35 mm

Specifications

High	6,3
Width	17,7
EAN	8424299016160
Depth	9,5

This document is based on the product page published in our store and is provided for information only. It is not contractual. It may contain errors or omissions and does not replace the manufacturer datasheet.

If you have any questions, [contact our support team](#)

Item downloaded on 26 September 2026